

JEPSON Satineer-, Schuur- & Polijst-Machine 100

- Toepassingsmogelijkheden van grof slijpen tot finishing
- Door de elektronica blijft de snelheid constant, zelfs onder belasting
- Elektronische soft start
- Opblaasbare rol (pomp inbegrepen) past zich aan het te bewerken oppervlakte aan
- Schuurmiddelen zijn zonder gereedschap te wisselen
- Gebruik van zowel slijpschijven en schuurbanden



Technische gegevens

Motorvermogen	1.200 W
Spanning	230V/50Hz
Toerental	1.000 ~ 2.400 min ⁻¹
Max. gereedschaps Ø	100 mm
Max. gereedschaps breedte	100 mm
Gereedschaps opname	Ø 19 mm x 100 mm et spindelvergrendeling
Netto gewicht	4,8 kg

Toebehoren inbegrepen

Beschrijving	Art.-Nr.
JEPSON Satineermachine 100 - Geleverd in kunststofkoffer met toebehoren	495080



1. Oppervlakte schuurrol
2. Aandrijfpoelie voor banden
- 3+9. Oppervlak polijstbanden
4. Schuurband
5. Schuurbanden:
 - 80 (314 x 100 mm) elk een stuk
 - 100 (314 x 100 mm) elk en stuk
 - 120 (314 x 100 mm) elk een stuk
6. Oppompbare schuurrol
7. Luchtpomp
8. Klittenband sluiting strap

Zie pagina 2 voor optionele toebehoren

Toebehoren voor JEPSON Satineer-, Schuur- & Polijst-Machine 100

Oppervlakten polijst- / Schuurrollen voor Satineermachines

Aanbevolen toepassingen:

Polijsten en reinigen, fijn slijpen op kleine en grote oppervlakten. Verwijderen van oxidelagen of fouten van eerdere verwerkingsfasen.

Geschikte materialen:

Roestvrij staal, standaard of gelegeerd staal, non-ferro metalen en legeringen, aluminium, gietijzer, titanium, kunststof en hout.

Beschrijving zoals boven	Inhoud	Art.-Nr.
SB 100 x 314 - grof	5 Stuk	495DP100
SB 100 x 314 - middel	5 Stuk	495DP101
SB 100 x 314 - eer fijn	5 Stuk	495DP102



Zirkonia polijst- / Schuurrollen voor Satineermachines

Eigenschappen en voordelen:

Dankzij breed schuurspectrum kan de gebruiker snel en efficiënt verschillende oppervlakten bewerken.

Aanbevolen toepassingen:

Licht ontbramen en reinigen, fijn slijpen op kleine en grote oppervlakten.

Verwijderen van oxidelagen of sporen van eerdere verwerkingsfasen.

Geschikte materialen:

Roestvrij staal, standaard of gelegeerd staal, non-ferro metalen en legeringen, aluminium, gietijzer, titanium, kunststof en hout.

Beschrijving zoals boven	Inhoud	Art.-Nr.
SB 100 x 314 - P080	10 Stuk	495DP103
SB 100 x 314 - P100	10 Stuk	495DP104
SB 100 x 314 - P120	10 Stuk	495DP105



Wielen uit polishing vlies voor Satineermachines

Eigenschappen en voordelen:

De wielen uit polishing vlies met gat zorgen voor een constante resultaat in de afwerking, sterke ventilatie, flexibiliteit, extreme gebruiksgemak, een laag geluidsniveau, de weerstand tegen verstopping en kan met perslucht of water gereinigd worden. Het schuurwerktuig, door 4 wiggen gedreven, werkt effectief en rollen kunnen gemakkelijk vevangen worden.

Aanbevole toepassingen:

Licht ontbramen en reinigen. Satijn afwerking op kleine en grote oppervlakten. Verwijderen van oxidelagen en sporen van eerdere verwerkingsstappen, evenals perfecte afwerking na het buigen, lassen of stampen.

Geschikte materialen:

Roestvrij staal, standaard of gelegeerd staal, non-ferro metalen en legeringen, aluminium, gietijzer, titanium en kunststof.

Beschrijving zoals boven	Inhoud	Art.-Nr.
SB 100 grof	4 Stuk	495DP106
SB 100 middel	4 Stuk	495DP107
SB 100 zeer fijn	4 Stuk	495DP108



Wielen met stof/vlies - Combinatie voor Satineermachines

Eigenschappen en voordelen:

Ze bieden een sterkere snij capaciteit ten opzichte van niet-geweven wielen, en zorgen voor een uitstekende afwerkingsniveau en maximaal comfort, gekoppeld aan een sterke ventilatie en een laag geluidsniveau, de typische vlies eigenschappen. Hep schuurwerktuig, door 4 wiggen gedreven, werkt effectief en rollen kunnen gemakkelijk vervangen worden.

Aanbevolen toepassingen:

Licht ontbramen en reinigen. Satijn afwerking op kleine en grote oppervlakten. Verwijderen van oxidelagen en sporen van eerdere verwerkingsstappen.

Geschikte materialen:

Roestvrij staal, standaard of gelegeerd staal, non-ferro metalen en legeringen, aluminium, gietijzer en titanium.

Beschrijving zoals boven	Inhoud	Art.-Nr.
SB 100 grof	4 Stuk	495DP109
SB 100 middel	4 Stuk	495DP110
SB 100 zeer fijn	4 Stuk	495DP111

